



More information on the website
mirror.radwag.com/fr/info,w1,JIW

Afficheur LCD WD-6 dans le boîtier en plastique



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Paramètres Techniques

Paramètres physiques	
Longueur de câble	1,5 (max 5) m
Dimensions de colis	220×190×90 mm
Masse nette	0,5 kg
Masse brute	0,74 kg
Construction	
Degré de protection	IP 43
Hauteur des caractères	19 mm

Compatible avec

Balance multifonctionnelle C32
 Balance analytique AS X7
 Balance de précision PS X2
 Balances analytiques AS X2 PLUS
 Balances PS X7 pour CPP
 Balance de précision PS R2
 Balance de précision WLC X7

Balances PS X2 pour CPP
 Balance de précision C32.PM
 Balance de précision PS X7
 Balance de précision PS R2.H
 Balance de précision PS R1
 Balance analytique AS R2 PLUS
 Balance analytique AS R1 PLUS

Dimensions d'appareil

