



More information on the website  
[mirror.radwag.com/fr/info,w1,JIW](http://mirror.radwag.com/fr/info,w1,JIW)

# Afficheur LCD WD-6 dans le boîtier en plastique

WX-002-0030



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Paramètres Techniques

Paramètres physiques	
Longueur de câble	1,5 (max 5) m
Dimensions de colis	220×190×90 mm
Masse nette	0,5 kg
Masse brute	0,74 kg
Construction	
Degré de protection	IP 43
Hauteur des caractères	19 mm

## Compatible avec (Additional Fee)

Balance multifonctionnelle C32  
 Balance analytique AS X7  
 Balance de précision PS X2  
 Balances analytiques AS X2 PLUS  
 Balances PS X7 pour CPP  
 Balance de précision PS R2

Balances PS X2 pour CPP  
 Balance de précision C32.PM  
 Balance de précision PS X7  
 Balance de précision PS R2.H  
 Balance de précision PS R1  
 Balance analytique AS R2 PLUS

## Dimensions d'appareil

