



More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,,JIW

Wyświetlacz LCD WD-6 w obudowie plastikowej

WX-002-0030



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

Parametry fizyczne	
Długość przewodu	1,5 (max 5) m
Wymiary opakowania	220×190×90 mm
Masa netto	0,5 kg
Masa brutto	0,74 kg
Konstrukcja	
Stopień ochrony	IP 43
Wysokość znaków	19 mm

Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Waga wielofunkcyjna C32
 Waga analityczna AS X7
 Waga precyzyjna PS X2
 Wagi analityczne AS X2 PLUS
 Wagi PS X7 do KTP
 Waga precyzyjna PS R2

Wagi PS X2 do KTP
 Waga precyzyjna C32.PM
 Waga precyzyjna PS X7
 Waga precyzyjna PS R2.H
 Waga precyzyjna PS R1
 Waga analityczna AS R2 PLUS

Wymiary urządzenia

