

Bilancia multifunzione HX7.3.F1

WP-121-0003





The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funzioni



Dosing



Percent Weighing



Parts counting



Formulation

radwag.com



Display

Replaceable unit



ALIBI Memory

Specifiche

Parametri metrologici	
Portata massima [Max]	3 kg
Portata minima [Min]	20 g
Divisione [d]	1 g
Intervallo di verifica della bilancia [e]	1 g
Campo di tara	-3 kg
Massima leggibilità per bilance non verificate	0,2 g
Classe OIML	III
Devematui finini	
Parametri fisici	

7" graphic colour

Parametri fisici	
Dimensione piatto	300×300 mm
Dimensioni del pacco L x P x A	390×570×390 mm
Peso net	9,3 kg
Peso lordo	10,7 kg
Costruzione	
Punteggio IP	IP 65 construction, IP 66 / 67 terminal
Tastiera	membrane
Costruzione	mild steel St3S
Materiale da pesata	Stainless steel AISI304
Interfaccia di comunicazione	
Interfaccia	RS232, USB-A, 4IN, 4OUT, Ethernet, Modbus RTU
Interfacce opzionali	USB (M12 4P), Ethernet, module RS485, module RS232, module Profibus (Dp SLAVE), PROFINET (RRJ45), EtherNet/IP (RRJ45), 12 IN, 12 OUT, 4-20mA, 0-10V
Parametri elettrici	
Alimentatore	100 - 240 V AC 50/60 Hz
Massimo assorbimento elettrico	25 W
Alimentatore opzionale	12 – 24 V DC
Environmental conditions	
Ambiente di lavoro	-10 - +40 °C
Temperatura di stoccaggio	-10 - +50 °C
Umidità relativa	10% – 80% RH no condensation
Indicatore	PUE HX7
Numero di pulsanti	22
Caratteristiche operative	



Accessori (Additional Fee)

Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti)

Banco a rulli

Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti ZEBRA)

Display

Alimentatore

Cavo seriale RS 232, RS 485 cavo USB (connessione bilance - stampanti)

cavi IN/OUT

Lettore di codici a barre

stampanti per etichette

Supporto, set di montaggio a muro e braccetti di montaggio

Tavoli antivibranti

Tastiera, interruttori esterni

USB adatper

Stampanti di ricevuta

Moduli aggiuntivi della piattaforma

RS 232 - USB Converter

Moduli aggiuntivi

Software (Additional Fee)

- E2R Weighing [WX-010-0099]
- Editore di etichette R02 [WX-010-0094]
- R-LAB [WX-010-0080]

- RAD Key [WX-010-0005]
- "Alibi Reader" PC Software [WX-010-0114]
- Editore per sistemi di pesatura 2.1 [WX-010-0173]

Device dimensions L x P x A

