



More information on the website
mirror.radwag.com/br/info,w1,JKE

Plataforma multifuncional HX7.4.300.C8

WP-224-0009



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funções



Dosing



Percent Weighing



Parts counting



Formulation



Replaceable unit



ALIBI Memory

Ficha Técnica

| Parâmetros metrológicos | |
|---|---------------------|
| Capacidade máxima [máx] | 300 kg |
| Carga mínima | 2 kg |
| Resolução [d] | 100 g |
| Unidade de verificação [e] | 100 g |
| Faixa de tara | -300 kg |
| Resolução máxima para plataforma não verificada | 20 g |
| Classe OIML | III |
| Parâmetros físicos | |
| Display | 7" gráfico colorida |

| Parâmetros físicos | |
|----------------------------------|--|
| Comprimento até cabo | 3 m |
| Dimensões até prato de pesagem | 1200×1200 mm |
| Dimensões da embalagem L x P x A | 1300×1300×500 mm |
| Peso líquido | 114,7 kg |
| Peso bruto | 149,3 kg |
| Construção | |
| Classe de proteção | IP 65 construção, IP 67 célula, IP 66 / 67 terminal |
| Teclado numérico | membrana |
| Construção | aço carbono St3S |
| Interface de comunicação | |
| Interface de comunicação | RS232, USB-A, 4IN, 4OUT, Ethernet, Modbus RTU |
| Interfaces opcionais | USB (M12 4P), Ethernet, módulo RS485, módulo RS232, módulo Profibus (Dp SLAVE), PROFINET (RRJ45), EtherNet/IP (RRJ45), 12 ENTRADAS, 12 SAÍDAS, 4-20mA, 0-10V |
| Parâmetros elétricos | |
| Fonte de alimentação | 100 – 240 V AC 50/60 Hz |
| Consumo de energia máx. | 25 W |
| Fonte de alimentação opcional | 12 – 24 V DC |
| Condições ambientais | |
| Temperatura de operação | -10 – +40 °C |
| Temperatura de armazenamento | -10 – +50 °C |
| Umidade relativa | 10% – 80% RH sem condensação |
| Indicador | PUE HX7 |
| Número de botões | 22 |
| Características de uso | |
| Número máximo de plataformas | 2 |



Additional fee for verification



Acessórios (Additional Fee)

Unidade de loop de corrente AP2-4
Displays
Adaptadores de energia
Cabo USB (plataforma - impressora)
Cabos IN/OUT
Leitores de código de barras


RS 232, RS 485 cabos
Impressoras de etiquetas
Teclado, interruptores externos
Impressora de recibos
RS 232 – Conversor USB

Software (Additional Fee)


- E2R Pesagem [WX-010-0099]
- Editor de etiquetas R02 [WX-010-0094]
- R-Lab [WX-010-0080]

- RAD Key [WX-010-0005]
- Leitor Alibi [WX-010-0114]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

Dimensões do dispositivo L x P x A



C Platform



| | A | B | H |
|------------|------|------|---------|
| HX7.4.C6 | 800 | 800 | 120 ±10 |
| HX7.4.C7 | 1000 | 1000 | 120 ±10 |
| HX7.4.C8 | 1200 | 1200 | 120 ±10 |
| HX7.4.C8/9 | 1200 | 1500 | 120 ±10 |
| HX7.4.C9 | 1500 | 1500 | 120 ±10 |
| HX7.4.C10 | 1500 | 2000 | 120 ±10 |
| HX7.4.C11 | 2000 | 2000 | 120 ±10 |
| HX7.4.C10* | 1500 | 2000 | 160 ±10 |
| HX7.4.C11* | 2000 | 2000 | 160 ±10 |

* scales: 3000/6000 kg and 6000 kg
dimensions in mm

PUE HX7