



More information on the website  
[mirror.radwag.com/fr/info,w1,JM1](http://mirror.radwag.com/fr/info,w1,JM1)

## Détecteur de métaux MD 07

WX-018-0002



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Description

Le détecteur de métaux MD 07 I est construit en forme de tunnel rectangulaire et fermé et équipé d'une électronique intégrée. Il est conçu pour une installation sur un tapis roulant.

Le détecteur de métaux MD 07 I trouve un vaste champ d'applications dans l'industrie :

- ☒ Alimentaire
- ☒ Cosmétique
- ☒ Chimique
- ☒ Pharmaceutique
- ☒ Etc...

Fonctionnalité Contrôle de la qualité des produits Détection fiable Surveillance complète de la ligne de production Protection de l'utilisateur Protection des machines

Avantages principaux: Construction compacte Système élaboré de détection de la pollution Menu convivial Écran tactile Possibilité de commande à distance Possibilité de connexion d'un système de rappel ou de séparation de la pollution

Équipement optionnel Échantillons d'essai 'petite boule' – petites boules immergées dans le plastique qui servent à la vérification de sensibilité. Il existe beaucoup de genres de boules, elles ont des diamètres de longueurs différentes – cela dépend de besoins d'utilisateurs. Échantillons d'essai possèdent des certificats. Avertisseur : signalisation acoustique–lumineuse. Imprimante : Avec port RS 232 (la longueur maximale de câble est de 100 mètres), Avec port RS 485 (la longueur maximale de câble est de 1200 mètres). Solutions informatiques intégrées : Fonctionnement du détecteur par l'intermédiaire d'un portable), Intégration et exploitation du réseau à distance), Etc... Système de régulation de tension : Stabilisateur magnétique, Stabilisateur électronique. Bouton de la mise en marche d'un effacement à distance. Solutions pour les systèmes portatifs et pour les systèmes de séparation mécanique. Système de rejet : Système de servomoteurs transversals, Système de déclenchement à clapets, Appareil qui raccourcit la bande, Etc... Marqueurs : Système de marquage par jet d'encre sous pression, Marqueur de sachets, Etc... Commande de convoyeur à courroie (bandes transporteuses) Convoyeur à bandes facile à utiliser, Etc...



## Compatible avec (Additional Fee)

Balances dynamiques DWM H2

Balances dynamiques DWM