

## Détecteur de métaux MD 07

WX-018-0002





The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## **Description**

Le détecteur de métaux MD 07 l est construit en forme de tunnel rectangulaire et fermé et équipé d'une électronique intégrée. Il est conçu pour une installation sur un tapis roulant.

Le détecteur de métaux MD 07 I trouve un vaste champ d'applications dans l'industrie :

- **M**Alimentaire
- **©Cosmétique**
- **M**Chimique
- **Pharmaceutique**

Fonctionnalité Contrôle de la qualité des produits Détection fiable Surveillance complète de la ligne de production Protection de l'utilisateur Protection des machines

Avantages principaux: Construction compacte Système élaboré de détection de la pollution Menu convivial Écran tactile Possibilité de commande à distance Possibilité de connexion d'un système de rappel ou de

Équipement optionnel Échantillons d'essai 'petite boule' – petites boules immergées dans le plastique qui servent à la vérification de sensibilité. Il existe beaucoup de genres de boules, elles ont des diamètres de longueurs différentes – cela dépend de besoins d'utilisateurs. Échantillons d'essai possèdent des certificats. Avertisseur : signalisation acoustique—lumineuse. Imprimante : Avec port RS 232 (la longueur maximale de câble est de 100 mètres), Avec port RS 485 (la longueur maximale de câble est de 1200 mètres). Solutions informatiques intégrées : Fonctionnement du détecteur par l'intermédiaire d'un portable), Intégration et exploitation du réseau à distance), Etc... Système de régulation de tension : Stabilisateur magnétique, Stabilisateur électronique. Bouton de la mise en marche d'un effacement à distance. Solutions pour les systèmes portatifs et pour les systèmes de séparation mécanique. Système de rejet : Système de servomoteurs transversals, Système de déclenchement à clapets, Appareil qui raccourcit la bande, Etc... Marqueurs : Système de marquage par jet d'encre sous pression, Marqueur de sachets, Etc... Commande de convoyeur à courroie (bandes transporteuses) Convoyeur à bandes facile à utiliser, Etc...

## **Compatible avec (Additional Fee)**

Balances dynamiques DWM H2

Balances automatiques DWM