



More information on the website
mirror.radwag.com/fr/info,w1,JMK

Module de balance MAS.80.R2

WX-016-0355



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
Capacité maximale [Max]	80 g
Capacité préliminaire	8 g
Précision de lecture [d]	0,01 mg
Répétabilité	0,04 mg
Linéarité	±0,05 mg
Temps de chauffe après la mise sous tension	1 h
Temps de stabilisation	2 s
Ajustage	interne
Construction	
Degré de protection	IP 43
Boîtier	aluminium
Matériel du plateau	Acier inoxydable
Interface de Communication	
Interface de Communication	RS232

Paramètres électriques

Alimentation Adaptateur: 100 – 240V AC 50/60Hz; 12V DC 1,2A Module: 12V DC

Conditions environnementales

Température du travail +10 – +40 °C

Humidité relative d'air 40% – 80%

Paramètres physiques

Dimension du plateau ø56 mm

Dimensions d'appareil L x P x H 231x115x120 mm

Masse nette 3,1 kg



Accessoires (Additional Fee)

Tables antivibratoires
Terminal R (WDM-8)

Câbles RS 232, RS 485

Software (Additional Fee)

• R Panel [WX-010-0187]