



More information on the website
mirror.radwag.com/ja/info,w1,JMK

MAS.80.R2 計量モジュール

WX-016-0355



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

データシート

計測パラメータ	
最大ひょう量 [Max]	80 g
ブリロード範囲	8 g
最小表示 [d]	0,01 mg
繰返し性	0,04 mg
直線性	±0,05 mg
電源接続後のウォームアップ時間	1 h
安定化時間	2 s
調整	内部
工事中	
保護クラス	IP 43
ハウジング	アルミニウム
計量皿の材質	ステンレススチール
通信インターフェース	
通信インターフェース	RS232

電氣的パラメータ	
電源	アダプター: 100 – 240V AC 50/60Hz; 12V DC 1,2A モジュール: 12V DC
環境条件	
動作温度	+10 – +40 °C
相対湿度	40% – 80%
物理的パラメータ	
計量皿寸法	ø56 mm
デバイスの寸法 幅x奥行x高さ	231x115x120 mm
正味重量	3,1 kg



アクセサリ (Additional Fee)

防振台
R 計量ターミナル (WDM-8)

RS 232、RS 485 ケーブル

ソフトウェア (Additional Fee)

• R-Panel [WX-010-0187]