



RMC 20000.5Y Robotik kütle komparatör

More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,JQ4



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Teknik Veriler

| Metrolojik parametreler | |
|--|------------------------------|
| E0 kalibrasyon aralığı | 1 kg – 20 kg * |
| E1 kalibrasyon aralığı | 1 – 20 kg |
| E2 kalibrasyon aralığı | 1 – 20 kg |
| F1 kalibrasyon aralığı | 1 – 20 kg |
| F2 kalibrasyon aralığı | 1 – 20 kg |
| Maksimum yük [Max] | 20,2 kg |
| Okuma için doğruluğu [d] | 0,1 mg |
| Standart tekrarlanabilirlik [Maks. %5] | 0,15 mg |
| Standart tekrarlanabilirlik [Max] | 0,2 mg |
| Permissible repeatability | 0,3 mg |
| Elektrik kompanzasyon aralığı | -50 g – +200 g |
| Kararlılık süresi | 30 s |
| Ayarlama | dahili (otomatik) |
| Fiziksel parametreler | |
| Display | 10" grafik renkli dokunmatik |

| Fiziksel parametreler | |
|--------------------------------|--|
| Tartım kefesi boyutları | ø190 mm - Kendi kendini merkezleyen |
| Cihaz boyutları | 2700×1400×2000 mm |
| Kontrol cihazı boyutları | 249×170×72 mm |
| Magazine positions | 10 |
| Haberleşme arayüzler | |
| Haberleşme arayüzü | 2×USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot |
| Elektrik parametreleri | |
| Güç kaynağı | 110 – 240 V AC 50/60 Hz |
| Çevresel koşullar | |
| Çalıştırma sıcaklığı | +15 – +30 °C |
| Çalışma sıcaklığı değişim hızı | ±0,5 °C / 12 h (±0,3 °C / 4 h) |
| Atmosferik nem | 40% – 60% |
| Atmosferik nem değişim hızı | ±5% / 12 h (2% / 4 h) |

Tekrarlanabilirlik, 6 ABBA döngüsü için belirlenen standart sapma olarak ifade edilir.

* **EO standardı**, E1 sınıfı için OIML R111'e göre 1/5 sınırlama hatasından belirlenmiştir.

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Aksesuarlar

RFID etiketleri
Ek modüller
Koruyucu kapak
Barkod okuyucu
RS 232, RS 485 cables

THBR 2.0 sistemi - Çevre koşullarının izlenmesi
Fiş yazıcı
Parmak izi okuyucu
RS 232, RS 485 Kabloları
Kablolar RS 232 (Teraziler - Yazıcı)

Yazılım

• RAD Key [WX-010-0005]
• RMCS System Kalibrasyon Süreci Ağ Yönetimi [WX-010-0048]

• RMCS Lite [WX-010-0164]

Cihaz boyutları

