



More information on the website  
[mirror.radwag.com/ja/info,w1,JTH](http://mirror.radwag.com/ja/info,w1,JTH)

# MAS.2M.220.Y 計量モジュール

WX-016-0384



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## データシート

計測パラメータ	
最大ひょう量 [Max]	220 g
プリロード範囲	22 g
最小表示 [d]	0,1 mg
繰返し性	0,1 mg
直線性	±0,2 mg
電源接続後のウォームアップ時間	1 h
安定化時間	2 s
調整	内部
工事中	
保護クラス	IP 43
ハウジング	アルミニウム
計量皿の材質	アルミニウム
通信インターフェース	
通信インターフェース	RS232, Ethernet TCP/IP

通信インターフェース	
オプションのインターフェース	RS485, 2 IN/2 OUT
電気的パラメータ	
電源	アダプター: 100 - 240V AC 50/60Hz; 12V DC 1,2A モジュール: 12V DC
環境条件	
動作温度	+10 - +40 °C
相対湿度	40% - 80%
物理的パラメータ	
計量皿寸法	ø30 mm
デバイスの寸法 幅x奥行x高さ	289x70x104 mm



## デバイスの寸法 幅x奥行x高さ

