




More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,JTH

MAS.2M.220.Y Tartım Modülü

WX-016-0384



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
Maksimum yük [Max]	220 g
Ön yük	22 g
Okuma için ırululuęu [d]	0,1 mg
Tekrarlanabilirlik	0,1 mg
Doęrusallık	±0,2 mg
Güç açıldıktan sonra ısınma süresi	1 h
Kararlılık süresi	2 s
Ayarlama	dahili
Konstrüksiyon	
IP Sınıfı	IP 43
Dava	aluminum
Tartım kefesi	aluminum
Haberleşme arayüzler	
Haberleşme arayüzü	RS232, Ethernet TCP/IP

Haberleşme arayüzler

Opsiyonel arayüzler RS485, 2 IN/2 OUT

Elektrik parametreleri

Güç kaynağı Adaptör: 100 – 240V AC 50/60Hz; 12V DC 1,2A Modül: 12V DC

Çevresel koşullar

Çalıştırma sıcaklığı +10 – +40 °C

Atmosferik nem 40% – 80%

Fiziksel parametreler

Tartım kefi boyutları $\varnothing 30$ mm

Cihaz boyutları G x D x Y 289x70x104 mm



Cihaz boyutları G x D x Y

