



More information on the website  
[mirror.radwag.com/tr/info,w1,JTH](http://mirror.radwag.com/tr/info,w1,JTH)

## MAS.2M.220.Y Tartım Modülü

WX-016-0384



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
Maksimum yük [Max]	220 g
Ön yük	22 g
Okuma içinğruluğu [d]	0,1 mg
Tekrarlanabilirlik	0,1 mg
Doğrusallık	±0,2 mg
Güç açıldıktan sonra ısınma süresi	1 h
Kararlılık süresi	2 s
Ayarlama	dahili
Konstrüksiyon	
IP Sınıfı	IP 43
Dava	aluminum
Tartım kefesi	aluminum
Haberleşme arayüzler	
Haberleşme arayüzü	RS232, Ethernet TCP/IP

### Haberleşme arayüzler

Opsiyonel arayüzler RS485, 2 IN/2 OUT

### Elektrik parametreleri

Güç kaynağı Adaptör: 100 – 240V AC 50/60Hz; 12V DC 1,2A Modül: 12V DC

### Çevresel koşullar

Çalıştırma sıcaklığı +10 – +40 °C

Atmosferik nem 40% – 80%

### Fiziksel parametreler

Tartım kefesi boyutları  $\varnothing 30$  mm

Cihaz boyutları G x D x Y 289x70x104 mm



## Cihaz boyutları G x D x Y

