



More information on the website  
[mirror.radwag.com/br/info,w1,JUB](http://mirror.radwag.com/br/info,w1,JUB)

# Módulo de pesagem MAS.220.Y

WX-016-0360



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Ficha Técnica

Parâmetros metrológicos	
Capacidade máxima [máx]	220 g
Faixa de pré-carga	22 g
Resolução [d]	0,1 mg
Repetibilidade	0,1 mg
Linearidade	±0,2 mg
Tempo de aquecimento após a conexão à energia	1 h
Tempo de estabilização	2 s
Ajuste	interna
Construção	
Classe de proteção	IP 43
Carcaça	alumínio
Material até prato de pesagem	aço inoxidável
Interface de comunicação	
Interface de comunicação	RS232, Ethernet TCP/IP

<b>Interface de comunicação</b>	
Interfaces opcionais	RS485, 2 IN/2 OUT
<b>Parâmetros elétricos</b>	
Fonte de alimentação	Adaptador: 100 – 240V AC 50/60Hz; 12V DC 1,2A Módulo: 12V DC
<b>Condições ambientais</b>	
Temperatura de operação	+10 – +40 °C
Umidade relativa	40% – 80%
<b>Parâmetros físicos</b>	
Dimensões até prato de pesagem	ø56 mm
Dimensões até dispositivo L x P x A	231x115x120 mm
Peso líquido	1,6 kg

