



More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,JVH

Ostona przeciwpodmuchowa PS/WLC.X2 128×128



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

Parametry fizyczne

Wymiar szalki	128×128 mm
Wymiar	160×160×81 mm

Pasuje do

Waga precyzyjna PS X2
Waga precyzyjna PS R1
Wagi PS X7 do KTP

Waga precyzyjna PS R2
Wagi PS X2 do KTP
Waga precyzyjna WLC C/2

Wymiary urządzenia

