



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,JVH](https://mirror.radwag.com/pl/info,w1,JVH)

# Ostona przeciwpodmuchowa PS/WLC.X2 128×128



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Dane techniczne

### Parametry fizyczne

Wymiar szalki	128×128 mm
Wymiar	160×160×81 mm

## Pasuje do

Waga precyzyjna PS X2  
Waga precyzyjna PS R1  
Wagi PS X7 do KTP

Waga precyzyjna PS R2  
Wagi PS X2 do KTP  
Waga precyzyjna WLC C/2

## Wymiary urządzenia

