

Plataforma multifuncional HY10.30.H2.K

WP-116-0064





The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funções

Dosing

0123

Labelling



Plus/Minus Control



Percent Weighing



Totalizing



Parts counting



Peak hold



Formulation



Newton unit measurement



Statistics



Checkweighing



GLP Procedures



ALIBI Memory

Animal weighing



Transactions

Differential weighing

Replaceable unit

SQC


Statistical Quality Control

Ficha Técnica

Parâmetros metrológicos		
Capacidade máxima [máx]	30 kg	
Carga mínima	200 g	
Resolução [d]	10 g	
Unidade de verificação [e]	10 g	

Parâmetros metrológicos	
Faixa de tara	-30 kg
Resolução máxima para plataforma não verificada	1 g
Ajuste	externa
Classe OIML	III
Parâmetros físicos	
Display	10,1" gráfico colorida tela touchscreen
Comprimento até cabo	1,5 m
Dimensões até prato de pesagem	250×300 mm
Dimensões da embalagem L x P x A	350×560×500 mm
Peso líquido	10 kg
Peso bruto	11,5 kg
Construção	
Classe de proteção	IP 66 / 67 construção, IP 66 / 67 / 69 terminal
Interface de comunicação	
Interface de comunicação	2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (digital)
Interfaces opcionais	módulo Wi-Fi 802.11 b/g/n, módulo Profibus (DP SLAVE), módulo RS485, módulo PROFINET (RJ45), módulo de saída analógica (4-20mA, 0-20mA, 0-10V) , 12IN / 12OUT (IN – 5-24 VDC, OUT – max 30 VDC, 0,5 ADC)
Parâmetros elétricos	
Fonte de alimentação	100 - 240 V AC 50/60 Hz
Condições ambientais	
Temperatura de operação	-10 - +40 °C
Umidade relativa	10% - 85% RH sem condensação

^{*} Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Acessórios (Additional Fee)


!Mesa de rolos Mesas antivibração Cabos RS 232 (plataforma - Ethernet) Displays Cabos IN/OUT !Leitores de código de barras

Impressoras de etiquetas Teclado, interruptores externos Impressora de recibos Pesos padrão F1 pesos botão sem câmara de ajuste, conjuntos RS 232 - Conversor USB

Software (Additional Fee)

- E2R Pesagem [WX-010-0099]
- · Leitor Audit Trail [WX-010-0186]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]
- RAD Key [WX-010-0005]
- Editor de etiquetas R02 [WX-010-0094]
- R-Lab [WX-010-0080]

Dimensões do dispositivo L x P x A



Scale type	A1	A2	В
HY10 H1.K	200	150	85 ±3
HY10 H2.K	250	300	103 ±3
HY10 H3.K	410	410	98 ±2
HY10 H4.K	500	500	155 ±5
HY10 H5.K	600	600	155 ±5
HY10 H6.K	800	800	135 ±5

dimensions in mm

