



# Balance multifonctionnelle HY10.30.H2.K

WP-116-0064

More information on the website  
[mirror.radwag.com/fr/info,w1,JVO](http://mirror.radwag.com/fr/info,w1,JVO)



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Fonctions

-  Dosing
-  Labelling
-  Plus/Minus Control
-  Percent Weighing
-  Totalizing
-  Parts counting
-  Peak hold
-  Formulation
-  Newton unit measurement
-  Statistics
-  Checkweighing
-  GLP Procedures
-  Animal weighing
-  Differential weighing
-  Replaceable unit
-  Statistical Quality Control
-  ALIBI Memory
-  Transactions

## Paramètres Techniques

### Paramètres métrologiques

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Capacité maximale [Max]     | 30 kg |
| Capacité minimale [Min]     | 200 g |
| Précision de lecture [d]    | 10 g  |
| Échelon de légalisation [e] | 10 g  |

| Paramètres métrologiques                                      |  |
|---|--|
| Étendue de tare   | -30 kg   |
| Précision de lecture maximale pour les balances non vérifiées | 1 g  |
| Ajustage  | externe  |
| Classe de précision OIML                                      | III  |
| Paramètres physiques  |  |
| Afficheur   | 10,1" graphique couleurs écran tactile   |
| Longueur de câble   | 1,5 m  |
| Dimension du plateau  | 250x300 mm   |
| Dimensions de colis L x P x H                                 | 350x560x500 mm   |
| Masse nette   | 10 kg  |
| Masse brute   | 11,5 kg  |
| Construction  |  |
| Degré de protection   | IP 66 / 67 construction, IP 66 / 67 / 69 terminal  |
| Interface de Communication                                    |  |
| Interface de Communication                                    | 2xRS232, 2xUSB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (numériques)  |
| Interfaces optionnelles                                       | module Wi-Fi 802.11 b/g/n, module Profibus (DP SLAVE), module RS485, module PROFINET (RJ45), module de sorties analogiques (4-20mA, 0-20mA, 0-10V) , 12IN / 12OUT (IN – 5-24 VDC, OUT – max 30 VDC, 0,5 ADC) |
| Paramètres électriques  |  |
| Alimentation  | 100 – 240 V AC 50/60 Hz  |
| Conditions environnementales                                  |  |
| Température du travail  | -10 – +40 °C   |
| Humidité relative d'air                                       | 10% – 85% RH sans condensation   |

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Additional fee for verification



## Accessoires (Additional Fee)

Sorties de boucle de courant AP2-4  
 Câbles RS 232 (balance – imprimante)  
 Plateaux avec les convoyeurs à rouleaux  
 Lecteurs de cartes à transpondeur  
 Câbles RS 232 (balance – imprimante ZEBRA)  
 Tables antivibratoires  
 Câbles de réseau (balance – Ethernet)  
 Afficheurs  
 Câbles RS 232, RS 485  
 Câbles d'Entrées/ de Sorties

Lecteurs de code-barres  
 Imprimantes d'étiquettes  
 Supports, Statifs, bras-supports  
 Claviers, manipulateurs  
 Imprimante de tickets de caisse  
 Poids de classe F1 -  
 cylindrique à bouton sans cavité d'ajustage, ensembles  
 Câble USB (balance – imprimante)  
 Modules de plateforme supplémentaires  
 Modules complémentaires  
 Convertisseur RS 232 – USB

## Software (Additional Fee)

• E2R Pesages [WX-010-0099]

• RAD Key [WX-010-0005]

- Audit Trail Reader [WX-010-0186]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- Éditeur de Balances 2.1 [WX-010-0173]

- Éditeur D'étiquettes R02 [WX-010-0094]
- R-LAB [WX-010-0080]
- RADWAG Studio du Développement [WX-010-0104]

## Dimensions d'appareil L x P x H



H Platform

| Scale type | A1  | A2  | B      |
|------------|-----|-----|--------|
| HY10 H1.K  | 200 | 150 | 85 ±3  |
| HY10 H2.K  | 250 | 300 | 103 ±3 |
| HY10 H3.K  | 410 | 410 | 98 ±2  |
| HY10 H4.K  | 500 | 500 | 155 ±5 |
| HY10 H5.K  | 600 | 600 | 155 ±5 |
| HY10 H6.K  | 800 | 800 | 135 ±5 |

dimensions in mm



PUE HY10