



More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,JYE

Waga precyzyjna WLY 30/F1/R

WL-219-0037



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Funkcje

- | | | | |
|--|---|---|--|
|  Dozowanie |  Etykietowanie |  Kontrola plus/minus |  Odchyłki procentowe |
|  Sumowanie ważeń |  Liczenie sztuk |  Zatrząsk maksymalnego wskazania |  Receptury |
|  Pomiar w Newtonach |  Statystyka |  Doważanie |  Sensory podczerwieni |
|  Ważenie zwierząt |  Ważenie różnicowe |  Pamięć ALIBI | |

Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Obciążenie maksymalne [Max]	30 kg
Obciążenie minimalne [Min]	-
Dokładność odczytu [d]	0,5 g
Działka legalizacyjna [e]	-
Zakres tary	-30 kg
Powtarzalność	1 g

Parametry metrologiczne	
Liniowość	±1 g
Czas stabilizacji	3 s
Adiustacja	zewnętrzna
Klasa dokładności OIML	-
Parametry fizyczne	
System poziomowania	manualny
Wymiar szalki	300×300 mm
Wymiary opakowania S x G x W	570×390×170 mm
Masa netto	5,2 kg
Masa brutto	6 kg
Konstrukcja	
Stopień ochrony	IP 43
Interfejs komunikacyjny	
Interfejs	2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (cyfrowe), Wi-Fi
Parametry elektryczne	
Zasilanie	Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A Waga: 10 – 28V DC 1A max
Warunki środowiskowe	
Temperatura pracy	+15 – +30 °C
Temperatura przechowywania	-25 – +70 °C
Wilgotność względna powietrza	10% – 85% RH bez kondensacji

Powtarzalność wyrażona jest jako odchylenie standardowe z 10-ciu postawień wzorca masy.

Czas stabilizacji zależy od warunków zewnętrznych i dynamiki umieszczania ładunku na szalce; określony dla profilu FAST.

* Wi-Fi® jest zarejestrowanym znakiem towarowym będącym własnością Wi-Fi® Alliance.




Akcesoria (Dodatkowo płatne)

Stoły antywibracyjne	Wyświetlacze
Czytniki kart transponderowych	Przewody WE/WY
Zasilacze	Przyciski sterujące
Przewody RS 232 (waga – drukarka)	Uchwyty do terminali wagowych
Przewody zasilania z zapalniczki samochodowej	Drukarki paragonowe
Skanery kodów kreskowych	Wzorce masy klasy F1 -
Ważenie podszalkowe	cylindryczne bez jamy adiustacyjnej, zestawy
Przewody RS 232, RS 485	Wyjście pętli prądowej AP2-1 (obudowa plastikowa)
Drukarki etykiet	Moduły dodatkowych platform
Moduły dodatkowe	Konwerter RS 232 - USB



Oprogramowanie (Dodatkowo płatne)

• E2R Ważenia [WX-010-0099]	• RAD Key [WX-010-0005]
• Audit Trail Reader [WX-010-0186]	• Edytor etykiet R02 [WX-010-0094]
• RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]	• R-Lab [WX-010-0080]
• Edytor wag 2.1 [WX-010-0173]	• RADWAG Development Studio [WX-010-0104]



Wymiary urządzenia S x G x W



F1 version



D2 version



C2 version

