



More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,JZ3

Moduł wagowy MAS.1000.Y

WX-016-0363



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Obciążenie maksymalne [Max]	1000 g
Obciążenie wstępne	100 g
Dokładność odczytu [d]	1 mg
Powtarzalność	1,5 mg
Liniowość	±3 mg
Czas nagrzewania po włączeniu zasilania	1 h
Czas stabilizacji	2 s
Adiustacja	wewnętrzna
Konstrukcja	
Stopień ochrony	IP 43
Obudowa	Aluminium
Szalka	Stal nierdzewna
Interfejs komunikacyjny	
Interfejs	RS232, Ethernet TCP/IP

Interfejs komunikacyjny	
Interfejsy opcjonalne	RS485, 2 IN/2 OUT
Parametry elektryczne	
Zasilanie	Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz; 12V DC 1,2A Moduł: 12V DC
Warunki środowiskowe	
Temperatura pracy	+10 – +40 °C
Wilgotność względna powietrza	40% – 80%
Parametry fizyczne	
Wymiar szalki	ø56 mm
Wymiary urządzenia S x G x W	231x115x120 mm
Masa netto	1,6 kg

Powtarzalność wyrażona jako odchylenie standardowe z 10-ciu postawień obciążenia.

Czas stabilizacji - przy kryteriach (szybko, dokładnie).

Maksymalne obciążenie wstępne przy utrzymaniu maksymalnego udźwigu, określone jako % obciążenia maksymalnego.

