



More information on the website  
[mirror.radwag.com/it/info,w1,JZU](http://mirror.radwag.com/it/info,w1,JZU)

## Letture di codice a barre PD9531-K1



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Foglio di calcolo

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| <b>Costruzione</b>                  |                |
| Punteggio IP                        | IP 65          |
| <b>Interfaccia di comunicazione</b> |                |
| Interfaccia                         | USB            |
| <b>Environmental conditions</b>     |                |
| Temperatura di lavoro               | -20 ÷ +50 °C   |
| Temperatura di stoccaggio           | -40 ÷ +70 °C   |
| <b>Parametri fisici</b>             |                |
| Device dimensions                   | 212×110×74 mm  |
| Resistenza della goccia [m]:        | 2              |
| Codice a barre operativo:           | 1D, 2D, Postal |
| Tecnologia di lettura:              | Imager 2D      |
| Codice contrasto richiesto [%]:     | 15             |

## Parametri metrologici

Umidità ambiente ammessa [%]:

0% ÷ 95%

## Compatibile con

### Moduli MUYA

Bilance multifunzione in acciaio inox HX7 H  
Multifunzione bilancia con rampa di carico in acciaio inox HX7.4N H  
Multifunzione Bilancia a piattaforma HX7.4C  
Bilance multifunzione HX7 HR  
Microbalance XA 5Y.M.A.P  
Bilance multifunzione WPY  
Microbilancia per la calibrazione delle pipette MYA 5Y.P  
Bilance multifunzione C32  
Bilance ad alta risoluzione in acciaio inox HY10.HRP H  
Bilance di precisione 5Y.PM  
Microbilancia per filtri MYA 5Y.F  
Bilance multifunzione supporti di pesata in acciaio inox HX7.4P H  
Bilance multifunzione in acciaio inox TMX H  
Bilance per controllo prodotti preconfezionati WLY  
AS X7 Bilancia analitica  
Bilance di precisione PS X2  
Bilance analitiche AS X2 PLUS  
Bilance multifunzione TMX  
Microbalance XA 5Y.M.A  
Bilance di precisione PS R2  
Bilance di precisione WLC X7  
Multifunzione bilancia con rampa di carico in acciaio inox HX7.4N  
H.LD  
Bilance per controllo prodotti preconfezionati PS X2  
Sistemi automatici controllo peso DWT/RC/HYF  
Terminal de pesaje PUE CY10  
Bilance multifunzione CY10  
Bilance multifunzione pesa pallet in acciaio inox HX7.4P H  
Bilance multifunzione HY 10  
Bilance multifunzione in acciaio inox HY10 H  
Bilance ad alta risoluzione HY10.HRP  
Bilance di precisione C32.PM  
Bilance ad alta risoluzione PUE 7.1 HRP  
Automatic per la calibrazione di pipette multicanale

Bilance multifunzione HX7  
Multifunzione Bilancia in acciaio inox versioni con base a compasso  
HX7.4 H/Z  
Bilance di precisione PS X7  
Bilance per controllo prodotti preconfezionati WPY  
Bilance analitiche XA 5Y.A  
Multifunzione Bilancia a piattaforma in acciaio inox HX7.4 H  
Multifunzione supporti di pesata HX7.4P2  
WAY 5Y.KO Comparatore di massa manuale  
Bilance analitiche AS 5Y  
Bilance di precisione PS R2.H  
Bilance per controllo PGC HY10.H  
Bilance di precisione CY10  
Bilancia analitica per filtri XA 5Y.F  
Bilance di precisione WLY  
APP 5Y.KO Comparatore di massa manuale  
Microbalance MYA 5Y  
Microbalance MYA 5Y  
Bilance di precisione PS R1  
Bilance analitiche XA 5Y  
5Y.PM.KB Comparatore di massa manuale  
Bilance analitiche AS R2 PLUS  
Terminale di pesata PUE C32  
Terminale di pesata PUE 7.1  
Terminale di pesata PUE HX7  
Terminale di pesata PUE 5  
Bilance di precisione PS 5Y  
XA 5Y.KO Comparatore di massa manuale  
Microbalance XA 5Y.M  
UYA 5Y.KO Comparatore di massa manuale  
Bilance analitiche AS R1 PLUS  
Bilancia a piattaforma waterproof H315 H  
Bilance multifunzione pesa pallet HX7.4P  
Microbalance XA 5Y.M.A.S