



More information on the website
mirror.radwag.com/de/info,w1,K57

Wägemodul MPS 6000.Y

WX-016-0071



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Technische Daten

Messtechnische Parameter	
Wägebereich [Max]	6000 g
Zifferschritt [d]	10 mg
Tarierbereich	-6000 g
Physikalische Parameter	
Display	5,7" Resistiv-Farb-Touchscreen
Waagschale	ø115 mm
Abmessungen des Geräts	293×190×112 mm
Verpackungsgröße	515×340×295 mm
Nettogewicht	4,8 kg
Elektrische Parameter	
Stromversorgung	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	+15 – +35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	40% – 80%



Zubehör (Additional Fee)

Antivibrationstische
 Professionelle Wägestationen
 Kabel RS 232, RS 485



Konverter RS 232 – USB
 Kabel RS 232 (Waage – Drucker)

Software (Additional Fee)


- RAD Key [WX-010-0005]
- RLAB [WX-010-0080]

- R Panel [WX-010-0187]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]


Abmessungen des Geräts



MPS



R operator panel



Y operator panel