



More information on the website  
[mirror.radwag.com/de/info,w1,K5M](http://mirror.radwag.com/de/info,w1,K5M)

# Wägeterminal PUE HY10

WX-008-0027



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funktionen

- Dosing
- Labelling
- Plus/Minus Control
- Percent Weighing
- Totalizing
- Parts counting
- Peak hold
- Formulation
- Newton unit measurement
- Statistics
- Checkweighing
- GLP Procedures
- Animal weighing
- Differential weighing
- Replaceable unit
- Statistical Quality Control
- ALIBI Memory
- Transactions

## Technische Daten

Messtechnische Parameter	
OIML-Klasse	II oder III
Max. Anzahl der Eichwerte	6000 e
Min. Spannung auf Eichwert	0,4 µV
Max. Spannung auf Eichwert	3,25 µV

<b>Messtechnische Parameter</b>	
Min. Impedanz der DMS-Zellen	50 Ω
Max. Impedanz der DMS-Zellen	1200 Ω
Versorgungsspannung DMS-Zelle	5V DC
Max. Signalzunahme	19,5 mV
Verbindung DMS-Zellen	4 oder 6 Kabel + ekran
<b>Physikalische Parameter</b>	
Display	10,1" grafisch farbiger Touchscreen
Abmessungen des Geräts B x T x H	357×275×120 mm
Verpackungsgröße B x T x H	420×350×230 mm
Nettogewicht	5,4 kg
Bruttogewicht	6,5 kg
<b>Konstruktion</b>	
Schutzart	IP 66 / 67 / 69
Touchscreen	kapazitiv
Tastatur	Touchscreen-Panel
Gehäuse	Edelstahl
<b>Kommunikationsschnittstellen</b>	
Schnittstellen	2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (Digitalausgang)
Optionale Schnittstellen	Modul Wi-Fi 802.11 b/g/n, Modul Profibus (DP SLAVE), Modul RS485, Modul PROFINET (RJ45), Analogausgangsmodul (4-20mA, 0-20mA, 0-10V) , 12IN / 12OUT (IN – 5-24 VDC, OUT – max 30 VDC, 0,5 ADC)
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Umgebungstemperatur	-10 – +40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	10% – 85% RH ohne Kondensation
<b>Komponenten und Software</b>	
Betriebssystem	Linux
Prozessor	quad-core 64-bit Cortex-A53 1,2 GHz
Speicher	RAM 1GB LPDDR2
Datenspeicher	16 GB (micro SD)
<b>Besonderheiten</b>	
Max. Anzahl der Plattformen	4

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



## Kompatibel mit (Additional Fee)

Wasserdichte Plattformen aus Stahl  
 1-Sensor Plattformen Stahl lackiert  
 Wasserdichte 4-Sensor Plattformen aus Stahl  
 Ausgang der Stromschnittstelle AP2-4

4-Sensor Auffahrplattformen rostfrei  
 Displays  
 Netzkabel (Waage – Ethernet)  
 1-Sensor Plattformen im Kunststoffgehäuse

HRP pulverbeschichtete Wageplattformen  
HRP.H Edelstahl Wageplattformen  
Kabel RS 232 (Waage – Drucker)  
4-Sensor Plattformen rostfrei mit aufklappbarer Waagschale  
Kabel RS 232, RS 485  
4-Sensor Plattformen Stahl lackiert

Zusätzliche Module  
Auffahrplattformen rostfrei mit LD System zum Anheben  
Wandhalterung, Stativ  
Thermische Drucker  
Modul fur zusätzliche Wageplattformen  
Konverter RS 232 – USB

## Software (Additional Fee)

- E2R Wagung [WX-010-0099]
- Audit Trail Reader [WX-010-0186]
- Radwag Remote Desktop [WX-010-0107]
- Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]
- RAD Key [WX-010-0005]
- Etiketten-Editor R02 [WX-010-0094]
- RLAB [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

## Abmessungen des Gerats B x T x H

