



More information on the website  
[mirror.radwag.com/fr/info,w1,K5M](http://mirror.radwag.com/fr/info,w1,K5M)

# Terminal de pesage PUE HY10

WX-008-0027



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Fonctions

-  Dosing
-  Labelling
-  Plus/Minus Control
-  Percent Weighing
-  Totalizing
-  Parts counting
-  Peak hold
-  Formulation
-  Newton unit measurement
-  Statistics
-  Checkweighing
-  GLP Procedures
-  Animal weighing
-  Differential weighing
-  Replaceable unit
-  Statistical Quality Control
-  ALIBI Memory
-  Transactions

## Paramètres Techniques

### Paramètres métrologiques

Classe de précision OIML	II ou III
Nombre maximal d'échelons de légalisation	6000 e
Tension d'alimentation sur le transducteur tensométrique	0,4 $\mu$ V
Pression maximale sur un échelon de légalisation	3,25 $\mu$ V

<b>Paramètres métrologiques</b>	
Impédance minimale de transducteurs tensométriques	50 Ω
Impédance maximale de transducteurs tensométriques	1200 Ω
Tension d'alimentation sur le transducteur tensométrique	5V DC
Augmentation maximale de signal	19,5 mV
Connexion de senseurs tensométriques	4 ou 6 câble + ekran
<b>Paramètres physiques</b>	
Afficheur	10,1" graphique couleurs écran tactile
Dimensions d'appareil L x P x H	357×275×120 mm
Dimensions de colis L x P x H	420×350×230 mm
Masse nette	5,4 kg
Masse brute	6,5 kg
<b>Construction</b>	
Degré de protection	IP 66 / 67 / 69
Panel tactile	capacitif
Clavier	panel tactile
Boîtier	Acier inoxydable
<b>Interface de Communication</b>	
Interface de Communication	2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (numériques)
Interfaces optionnelles	module Wi-Fi 802.11 b/g/n, module Profibus (DP SLAVE), module RS485, module PROFINET (RJ45), module de sorties analogiques (4-20mA, 0-20mA, 0-10V) , 12IN / 12OUT (IN – 5-24 VDC, OUT – max 30 VDC, 0,5 ADC)
<b>Conditions environnementales</b>	
Température du travail	-10 – +40 °C
Humidité relative d'air	10% – 85% RH sans condensation
<b>Composants et logiciels</b>	
Système opérationnel	Linux
Processeur	quad-core 64-bit Cortex-A53 1,2 GHz
Mémoire	RAM 1GB LPDDR2
Mémoire de données	16 GB (micro SD)
<b>Utilitaire features</b>	
Nombre maximal de plate-formes desservies	4

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



## Compatible avec (Additional Fee)

Platesformes étanches en acier  
Platesformes en acier pulvérisé  
Sorties de boucle de courant AP2-4

Afficheurs  
Câbles de réseau (balance – Ethernet)  
Platesformes dans les boîtiers en plastique

Platesformes pulvérisées HRP  
Platesformes inoxydables HRP.H  
Câbles RS 232 (balance – imprimante)  
Platesformes inoxydables avec le plateau ouvert  
Câbles RS 232, RS 485  
Platesformes inoxydables à rampe

Modules complémentaires  
Les plateformes à rampe inoxydables avec le système de levage LD  
Supports, Statifs, bras-supports  
Imprimante de tickets de caisse  
Modules de plateforme supplémentaires  
Convertisseur RS 232 – USB

## Software (Additional Fee)

- E2R Pesages [WX-010-0099]
- Audit Trail Reader [WX-010-0186]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- Éditeur de Balances 2.1 [WX-010-0173]
- RAD Key [WX-010-0005]
- Éditeur D'étiquettes R02 [WX-010-0094]
- R-LAB [WX-010-0080]
- RADWAG Studio du Développement [WX-010-0104]

## Dimensions d'appareil L x P x H

