



More information on the website
mirror.radwag.com/it/info,w1,K5M



















Terminale di pesata PUE HY10

WX-008-0027



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funzioni

-  Dosing
-  Labelling
-  Plus/Minus Control
-  Percent Weighing
-  Totalizing
-  Parts counting
-  Peak hold
-  Formulation
-  Newton unit measurement
-  Statistics
-  Checkweighing
-  GLP Procedures
-  Animal weighing
-  Differential weighing
-  Replaceable unit
-  Statistical Quality Control
-  ALIBI Memory
-  Transactions

Specifiche

Parametri metrologici

Classe OIML	II or III
Quantita massima di unita verificate	6000 e
Minimum volatge per verification unit	0,4 μ V
Maximum voltage per verification unit	3,25 μ V

Parametri metrologici	
Impedenza della cella al carico minimo	50 Ω
Maximum load cell impedance	1200 Ω
Tensione di eccitazione della cella di carico	5V DC
Incremento massimo del segnale	19,5 mV
Connessione di celle di carico	4 or 6 wires + ekran
Parametri fisici	
Display	10,1" graphic colour touchscreen
Device dimensions L x P x A	357×275×120 mm
Dimensioni del pacco L x P x A	420×350×230 mm
Peso net	5,4 kg
Peso lordo	6,5 kg
Costruzione	
Punteggio IP	IP 66 / 67 / 69
Touch panel	capacitive
Tastiera	touch screen
Struttura	Stainless steel
Interfaccia di comunicazione	
Interfaccia	2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (digital)
Interfacce opzionali	module Wi-Fi 802.11 b/g/n, module Profibus (DP SLAVE), module RS485, module PROFINET (RJ45), analog output module (4-20mA, 0-20mA, 0-10V) , 12IN / 12OUT (IN – 5-24 VDC, OUT – max 30 VDC, 0,5 ADC)
Environmental conditions	
Ambiente di lavoro	-10 – +40 °C
Umidità relativa	10% – 85% RH no condensation
Components and software	
Sistema operativo	Linux
Processore	quad-core 64-bit Cortex-A53 1,2 GHz
Memoria	RAM 1GB LPDDR2
Memoria dati	16 GB (micro SD)
Caratteristiche operative	
Numero massimo di piattaforme	4

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Compatibile con (Additional Fee)

Piattaforme di pesatura in acciaio
 Piattaforme di pesatura in acciaio dolce verniciato a polvere
 AP2-4 Modulo di conversione analogica

Display
 Cavi di rete (connessione bilance - Ethernet)
 Piattaforme con struttura in materiale plastico

Piattaforme HRP verniciata a polvere
Piattaforme in acciaio inox HRP.H
Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti)
Piattaforme di pesatura in acciaio, versioni con base di carico a compasso
Cavo seriale RS 232, RS 485
Piattaforme di pesatura in acciaio con rampa di carico

Moduli aggiuntivi
Piattaforme di pesatura in acciaio con rampa di carico con un sistema di sollevamento LD
Supporto, set di montaggio a muro e braccetti di montaggio
Stampanti di ricevuta
Moduli aggiuntivi della piattaforma
Convertitore RS 232 – USB

Software (Additional Fee)

- E2R Weighing [WX-010-0099]
- Audit Trail Reader [WX-010-0186]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- Editore per sistemi di pesatura 2.1 [WX-010-0173]
- RAD Key [WX-010-0005]
- Editore di etichette R02 [WX-010-0094]
- R-LAB [WX-010-0080]
- Software „Development Studio“ RADWAG [WX-010-0104]

Device dimensions L x P x A

