



More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,K5M

PUE HY10 tartım terminali

WX-008-0027



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Fonksiyonlar



Dosing



Labelling



Plus/Minus Control



Percent Weighing



Totalizing



Parts counting



Peak hold



Formulation



Newton unit
measurement



Statistics



Checkweighing



GLP Procedures



Animal weighing



Differential weighing



Replaceable unit



Statistical Quality Control



ALIBI Memory



Transactions

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler

OIML sınıfı	II veya III
Maximum quantity of verification units	6000 e
Doğrulama birimi başına minimum voltaj	0,4 μ V
Doğrulama birimi başına maksimum voltaj	3,25 μ V

Metrolojik parametreler	
Minimum load cell impedance	50 Ω
Yük hücresi maksimum empedansı	1200 Ω
Yük hücresi besleme gerilimi	5V DC
Maximum increase of signal	19,5 mV
Yük hücresi bağlantısı	4 veya 6 kablolar + ekran
Fiziksel parametreler	
Display	10,1" grafik renkli dokunmatik
Cihaz boyutları G x D x Y	357×275×120 mm
Ambalaj boyutları G x D x Y	420×350×230 mm
Net ağırlık	5,4 kg
Brüt ağırlık	6,5 kg
Konstrüksiyon	
IP Sınıfı	IP 66 / 67 / 69
Dokunmatik panel	kapasitif
Klavye	dokunmatik panel
Dava	Paslanmaz çelik
Haberleşme arayüzler	
Haberleşme arayüzü	2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (dijital)
Opsiyonel arayüzler	modül Wi-Fi 802.11 b/g/n, modül Profibus (DP SLAVE), modül RS485, modül PROFINET (RJ45), analog çıkış modülü (4-20mA, 0-20mA, 0-10V) , 12IN / 12OUT (IN – 5-24 VDC, OUT – max 30 VDC, 0,5 ADC)
Çevresel koşullar	
Çalıştırma sıcaklığı	-10 – +40 °C
Atmosferik nem	10% – 85% RH yoğunlaşma yok
Bileşenler ve yazılım	
İşletim sistemi	Linux
İşlemci	quad-core 64-bit Cortex-A53 1,2 GHz
Hafıza	RAM 1GB LPDDR2
Veri hafızası	16 GB (micro SD)
Fonksiyonel özellikler	
Maksimum platform sayısı	4

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



İle uyumlu (Additional Fee)

Paslanmaz çelik platformları
Platformları celik toz boyalı
AP2-4 Güç döngüsü çıkışı
HRP Platformları toz boyalı

Display
Ağ kabloları (Teraziler - Ethernet)
Plastik gövdeli tartım platformları
Ek modüller

HRP.H Paslanmaz çelik platformları
RS 232 Kablolar (Teraziler - Yazıcı)
Açılır tavalı paslanmaz çelik platformlar
RS 232, RS 485 Kabloları
Paslanmaz çelik rampa platformları

LD kaldırma sistemli Paslanmaz çelik rampa platformları
Tartım terminalleri için tutucular
Fiş yazıcı
Modülleri ek platformları
RS 232 – USB Dönüştürücü

Yazılım (Additional Fee)

- E2R Tartım [WX-010-0099]
- Audit Trail Reader [WX-010-0186]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]

- RAD Key [WX-010-0005]
- Etiket Editörü R02 [WX-010-0094]
- R-Lab [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

Cihaz boyutları G x D x Y

