



More information on the website
mirror.radwag.com/ja/info,w1,KET

KR-04-2 コンバーター

WX-004-0081



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

概要

KR-04-2コンバーター

は、Ethernetインターフェースを搭載していないスケール用に設計されています。RS 232のみを備えたスケールをLANネットワークを利用する計量システムで運用可能にします。このコンバーターは、PUE C31/Hに対応しています。このコンバーターは、ステンレス製ハウジング、密閉型プラグ付きRS 232ケーブル、およびケーブルグランドを通して配線され、RJ45プラグで終端されたEthernetケーブルを備えています。

Network Enabler Administrator ソフトウェアの最新バージョン：2.11

互換性あり (Additional Fee)


H315 HR 防水型プラットフォームスケール

H315 4N.H ステンレス製ランプスケール


H315 4H ステンレス製プラットフォームスケール
H315 4P2.H ステンレス製ビームスケール
H315 H 防水型プラットフォームスケール
H315.4 H/Z
ステンレス製プラットフォームスケール、ピットバージョン

H315 4N.H.LD ステンレス製ランプスケール
H315 2K オーバーヘッドトラックスケール
H315 4P.H ステンレス製パレットスケール
H315 2K ステンレス製オーバーヘッドトラックスケール

デバイスの寸法 幅x奥行x高さ



KR-01, KR-04 converter



KR-04-2, KR-04-3 converter