



PD9630-SRK1

WX-006-0054

More information on the website
mirror.radwag.com/ja/info,w1,KGL



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

特徴

特徴	
耐環境性	IP 65
接続インターフェース	
接続インターフェース	USB
動作温度	
動作温度	-20 – +50 °C
動作温度	-40 – +70 °C
外形寸法	
外形寸法	190×140×79 mm
読み取り距離[m]:	2
読み取りモード:	1D, 2D, Postal
読み取りタイプ:	Imager 2D
読み取り速度[%]:	15

000000 (Additional Fee)

MUYA 00000	000000000000
HX7 H 000000000000	HX7 000000
HX7.4N H 000000000000	HX7.4 H/Z 000000000000000000000000
HX7.4C 000000000000	PS X7 0000
HX7 HR 000000	PGCWPY0000
XA 5Y.M.A.P 0000000000	XA 5Y.A 0000
WPY 000000	HX7.4 H 000000000000000000
MYA 5Y.P 0000000000	HX7.4P2 0000000000
C32 000000	WAY 5Y.KO 0000000000000000
HY10.HRP.H 000000000000	AS 5Y 0000
5Y.PM 0000	PGCP3Y00
MYA 5Y.F 0000000000	PS R2.H 0000
HX7.4P2 H 000000000000	PGCHY10.H0000
TMX H 000000000000	CY10 0000
PGCWLY0000	XA 5Y.F 0000000000
AS X7 0000	WLY 0000
PS X2 0000	APP 5Y.KO 0000000000000000
AS X2 PLUS 0000	MYA 5Y 000000
PGCP3Y X700	PS R1 0000
TMX 000000	XA 5Y 0000
XA 5Y.M.A 000000	5Y.PM.KB 0000000000000000
PS R2 0000	AS R2 PLUS 0000
WLC X7 0000	PUE C32 00000000
HX7.4N H.LD 0000000000000000	PUE 7.1 00000000
PGCCY100000	PUE HX7 00000000
PGCP3Y X200	PUE 5 00000000
DWT/RC/HYF 00000000	PS 5Y 0000
PUE CY10 00000000	XA 5Y.KO 0000000000000000
CY10 000000	XA 5Y.M 000000
HX7.4P H 0000000000000000	UYA 5Y.KO 0000000000000000
HY10 000000	AS R1 PLUS 0000
HY10 H 000000000000	H315 H 00000000000000
HY10.HRP 00000000	HX7.4P 000000000000
C32.PM 0000	XA 5Y.M.A.S 000000000000
PUE 7.1.HRP 00000000	