



More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,KL3

MA 200/1.X7.IC.A.NS Nem Tayin Cihazı

WL-308-0036



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Fonksiyonlar



Autotest



Statistics



IR sensors



GLP Procedures



Replaceable unit



Statistical Quality Control



ALIBI Memory



Drying modes



Samples drying



Moisture content
analysis



Dry mass determination



Wi-Fi

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
Maksimum yük [Max]	200 g
Okuma içiğruluğü [d]	0,1 mg
Dara aralığı	-200 g
Ayarlama	dahili (otomatik)
Maksimum numune ağırlığı	200 g
Isıtma modülü	metal ısıtıcı
Nem tekrarlanabilirlik	±0,05 % (örnek ~ 2 g), ±0,01 % (örnek ~ 10 g)

Metrolojik parametreler	
Nem okuma iinruluėu	0,0001 %
Kurutma sıcaklıėı aralıėı	Max 160 °C
Fiziksel parametreler	
Tesviye sistemi	manuel
Display	7" grafik renkli dokunmatik
Tartım odası	otomatik
Maksimum numune ykseklik	20 mm
Tartım kefi boyutları	ø90, h= 8 mm
Ambalaj boyutları G x D x Y	476x381x346 mm
Net aėırlık	5,3 kg
Brt aėırlık	6,8 kg
Konstrksiyon	
IP Sınıfı	IP 43
Bileşenler ve yazılım	
Veri tabanı kapasitesi	rnler, Kullanıcılar, Ambalajlar, Mşteriler, Kurutma Programları, Kurutma iřlemi raporları, evresel kořullar, Tartımlar
Fonksiyonel zellikler	
Ekran modu	%D, %M, %R, g
Kurutma yntemi	4 kurutma profilleri (standart, hızlı, kademeli, hafif)
Bitiř modu	4 modları (zamanlı, tanımlı, otomatik, manuel)
İlave fonksiyonlar	numune tanımlama
Haberleřme arayzler	
Haberleřme arayz	RS232 ¹ , USB-A, USB-B, Ethernet, Wi-Fi
Elektrik parametreleri	
G kaynaėı	100 – 120 V AC 50/60 Hz veya 200-240 V AC 50/60 Hz
G tketimi	6 W
Isıtma modl gc	450 W
evresel kořullar	
alıřtırma sıcaklıėı	+10 – +40 °C
Aėırlık gstergesi kontrol	Ktle harici standart 50g, 100g, 200g, Nem Tayin Cihazı baėlı olarak (ekstra tehizat)
Kurutma sıcaklıėı ayarlama	3 noktalı ayarlama, tanımlanan sıcaklıklarda, programlanabilir deėerler (ekstra tehizat: GT105k-12/Z Kontrol Termometresi)
SOP - Metrolojik testler (ekstra seenekler)	
Kurutma sıcaklıėı kontrol	1 veya 2 puan Kurutma profiline baėlı olarak (ekstra tehizat: GT105k-12/Z Kontrol Termometresi)
Nem iinruluėu kontrol	sertifikalı MV Test kiti (ekstra tehizat)

¹Aksesuar olarak temin edilebilen barkod okuyucular, yalnızca RS232 arayzn kullanarak kantarla birlikte alıřır.

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Aksesuarlar (Additional Fee)

Antivibrasyon masaları
Nem Tayin Cihazı aksesuarları
Barkod okuyucular
Koruyucu kapak
Fiş yazıcı

RS 232, RS 485 Kabloları
Ek modüller
Kablolar RS 232 (Teraziler - Yazıcı)
RS 232 – RS 485 Dönüştürücü

Yazılım (Additional Fee)

- RAD Key [WX-010-0005]
- Alibi Okuyucu PC Yazılımı [WX-010-0114]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

- E2R Nem Tayin Cihazı [WX-010-0072]
- Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]

Cihaz boyutları G x D x Y

