



# Waga platformowa HX5.EX-1.4P2.2000.C2

WW-008-0060



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Funkcje



Etykietowanie



Kontrola plus/minus



Odchyłki procentowe



Liczenie sztuk



Pomiar w Newtonach



Statystyka



Procedury GLP



Wymienne jednostki



Pamięć ALIBI

## Dane techniczne

| Parametry metrologiczne     |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Obciążenie maksymalne [Max] | 2000 kg               |
| Obciążenie minimalne [Min]  | 20 kg                 |
| Dokładność odczytu [d]      | 1000 g                |
| Zakres tary                 | -2000 kg              |
| Klasa dokładności OIML      | III                   |
| Parametry fizyczne          |                       |
| Wyświetlacz                 | 5" graficzny kolorowy |

| Parametry fizyczne            |                                                         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Długość przewodu              | 3 m + 5 m                                               |
| Wymiar szalki                 | 2 szt. 2,5 m                                            |
| Masa netto                    | 71,8 kg                                                 |
| Masa brutto                   | 72 kg                                                   |
| Konstrukcja                   |                                                         |
| Stopień ochrony               | IP 65 konstrukcja, IP 67 tensometr, IP 66 / 68 terminal |
| Certyfikacja ATEX             | II 2G Ex ib IIB T4 Gb                                   |
| Certyfikacja IECEx            | Ex ib IIB T4 Gb                                         |
| Konstrukcja                   | Stal malowana proszkowo St3S                            |
| Interfejs komunikacyjny       |                                                         |
| Interfejs                     | 2×RS232, RS485                                          |
| Parametry elektryczne         |                                                         |
| Zasilanie                     | 100 – 240 V AC 50/60 Hz                                 |
| Maksymalny pobór mocy         | 15 W                                                    |
| Warunki środowiskowe          |                                                         |
| Temperatura pracy             | -10 – +40 °C                                            |
| Wilgotność względna powietrza | 10% – 85% RH bez kondensacji                            |
| Miernik                       | PUE HX5.EX-1                                            |



Weryfikacja dodatkowo płatna



## Akcesoria (Dodatkowo płatne)

Moduły komunikacyjne

Zasilacz iskrobezpieczny do wagi EX do zasilania miernika PUE HX5.EX

Drukarki paragonowe

## Oprogramowanie (Dodatkowo płatne)

- E2R Ważenia [WX-010-0099]
- Edytor etykiet R02 [WX-010-0094]
- R-Lab [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

- RAD Key [WX-010-0005]
- Alibi Reader [WX-010-0114]
- Edytor wag 2.1 [WX-010-0173]