



More information on the website  
[mirror.radwag.com/de/info,w1,K06](https://mirror.radwag.com/de/info,w1,K06)

## Kabel PT0020



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Beschreibung

Kabel RS-232: Waage (Messgerät PUE H315, PUE 5) - Computer

Standardlänge der Kabel: 2 m Optionale Kabellängen (kostenpflichtig): 5 m oder 10 m

Passend für:

Waagen mit Terminal PUE 5.15 (5.19) Waagen mit Terminal PUE H315 Terminal PUE 5.15 (5.19) Terminal PUEH315

## Kompatibel mit

Wasser- und säurebeständige Plattformwaage  
H315 HR

Automatische Waagen DWT/HL/HP

Multifunktionswaage rostfrei HX7 H

Multifunktions- Auffahrwaage

HX7.4N H rostfrei

Multifunktions- Plattformwaage HX7.4C

Multifunktionswaage Wasser- und säurebeständig HX7 HR

Waage mit hoher Auflösung rostfrei HY10.HRP.H

Multifunktions- Bodeneinbauwaage aus Edelstahl HX7.4 H/Z  
Auffahrwaage

H315 4N.H.LD rostfrei

Multifunktions- Plattformwaage

HX7.4 H rostfrei

Multifunktions- Balkenwaagen HX7.4P2

Waagen HY10.H für FPVO

Plattformwaage

H315 4C

Multifunktions- Balkenwaagen aus Edelstahl HX7.4P2 H  
Multifunktionswaage TMX H rostfrei  
Multifunktionswaage TMX  
Plattformwaage  
H315 4H rostfrei  
Balkenwaagen aus Edelstahl H315 4P2.H  
Multifunktions- Auffahrwaage  
HX7.4N H.LD rostfrei  
Dynamische Waagen DWT/RC/HYF  
Wasserdichte Plattformwaage H315 H  
Multifunktions- Palettenwaagen aus Edelstahl HX7.4P H  
Multifunktionswaagen HY10  
Kommunikationsmodul  
Multifunktionswaagen HY10 H rostfrei  
Bodeneinbauwaage aus Edelstahl H315.4 H/Z  
Auffahrwaage  
H315 4N.H rostfrei  
Waage mit hoher Auflösung HY10.HRP  
Multifunktionswaage HX7

Rohrbahnwaagen  
H315 2K  
Palettenwaagen aus Edelstahl H315 4P.H  
Viehwaagen H315 4I.S  
Wägeterminal PUE HX7  
Wägeterminal PUE 5  
Automatische Waagen DWT/HL/HPW  
Rotationskontrollwaagen  
Viehwaagen aus Edelstahl H315 4I.H  
Dynamische Waagen DWM H2  
Wägeterminal PUE H315  
Multifunktions- Palettenwaagen HX7.4P  
Automatische Waagen DWM  
Kontrollwaagen für schwere Lasten  
Rollenwaagen  
Dynamische Waagen DWT/HL/HPC  
Rohrbahnwaagen aus Edelstahl H315