



More information on the website
mirror.radwag.com/it/info,w1,KO6

Cavo PT0020

WX-013-0031



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Caratteristiche generali

Cavo RS 232 per la connessione di bilance e sistemi di pesatura (indicatori PUE H315, PUE 5) a PC.

Lunghezza standard del cavo: 2m Cavi personalizzabili opzionali: 5 or 10m

Compatibile con :

Bilance equipaggiate con il terminale PUE 5.15 (5.19) Bilance equipaggiate con il terminale PUE H315
Terminali PUE 5.15 (5.19) Terminali PUE H315

Compatibile con (Additional Fee)

Piattaforme in esecuzione waterproof H315 HR
Bilancia multifunzione in acciaio inox HX7 H
Multifunzione bilancia con rampa di carico in acciaio inox HX7.4N H
Multifunzione bilancia a piattaforma HX7.4C
Bilancia multifunzione HX7 HR
Bilance ad alta risoluzione in acciaio inox HY10.HRP H
Bilance multifunzione supporti di pesata in acciaio inox HX7.4P H
Bilancia multifunzione in acciaio inox TMX H

Bilance ad alta risoluzione HY10.HRP
Bilancia multifunzione HX7
Multifunzione bilancia in acciaio inox versioni con base a compasso HX7.4 H/Z
Bilancia con rampa di carico in acciaio inox H315 4N.H.LD
Multifunzione bilancia a piattaforma in acciaio inox HX7.4 H
Multifunzione supporti di pesata HX7.4P2
Bilance HY10.H per controllo CPC

| | |
|---|---|
| Bilancia multifunzione TMX | Sistemi automatici controllo peso DWM/HPW |
| Bilancia a piattaforma in acciaio inox H315 4H | Bilancia a piattaforma H315 4C |
| Supporti di pesata in acciaio inox H315 4P2.H | Bilance pesa pallet in acciaio inox H315 4P.H |
| Multifunzione bilancia con rampa di carico in acciaio inox HX7.4N | Terminale di pesata PUE HX7 |
| H.LD | Terminale di pesata PUE 5 |
| Sistemi automatici controllo peso DWT/RC/HYF | Selezionatrici ponderali rotanti |
| Bilancia a piattaforma impermeabile H315 H | Sistemi automatici controllo peso DWM H2 |
| Bilance multifunzione pesa pallet in acciaio inox HX7.4P H | Terminale di pesata PUE H315 |
| Bilancia multifunzione HY10 | Bilance multifunzione pesa pallet HX7.4P |
| Moduli di comunicazione | Sistemi di controllo peso DWM |
| Bilancia multifunzione in acciaio inox HY10 H | Selezionatrici ponderali per carichi di grandi dimensioni |
| Basamenti in acciaio inox versioni con base a compasso H315.4 H/Z | Bilance con alimentatore di prodotto a rulli |
| Bilancia con rampa di carico in acciaio inox H315 4N.H | Bilance di pesatura su rotaia |