



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,K09](http://mirror.radwag.com/pl/info,w1,K09)

## Rama do zagłębienia wagi C8 w podłożu

WX-004-0035



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

### Dane techniczne

#### Parametry fizyczne

Wymiar szalki

1200×1200 mm



### Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Waga platformowa C315.4  
Platformy stalowe malowane proszkowo

Wielofunkcyjna waga platformowa HX7.4C