



More information on the website  
[mirror.radwag.com/ja/info,w1,KRW](http://mirror.radwag.com/ja/info,w1,KRW)

# HY10.15.C2.K 多機能はかり

WP-116-0036



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## 機能

- |                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                        |                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Dosing                  |  Labelling             |  Plus/Minus Control |  Percent Weighing            |
|  Totalizing              |  Parts counting        |  Peak hold          |  Formulation                 |
|  Newton unit measurement |  Statistics            |  Checkweighing      |  GLP Procedures              |
|  Animal weighing         |  Differential weighing |  Replaceable unit   |  Statistical Quality Control |
|  ALIBI Memory            |  Transactions          |                                                                                                        |                                                                                                                   |

## データシート

### 計測パラメータ

|              |       |
|--------------|-------|
| 最大ひょう量 [Max] | 15 kg |
| 最小荷重         | 100 g |
| 最小表示 [d]     | 5 g   |
| 法定計量時の単位 [e] | 5 g   |

| 計測パラメータ           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 風袋範囲              | -15 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 非検定用はかりの最大可読性（目量） | 0,5 g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 調整                | ワイヤー + シールド                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| OIMLクラス           | III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 物理的パラメータ          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ディスプレイ            | 10,1" セル ワイヤー 赤外線式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ケーブル長             | 2,5 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 計量皿寸法             | 400×500 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 梱包寸法 幅×奥行×高さ      | 620×720×440 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 正味重量              | 16 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 総重量               | 18 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 工事中               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 保護クラス             | IP 65 ステンレススチール, IP 66 / 67 / 69 円筒形                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 通信インターフェース        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 通信インターフェース        | 2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (IN)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| オプションのインターフェース    | 製品、ユーザー、包装、顧客、配合、配合レポート、周囲条件、計量、アリバイ・メモリー Wi-Fi 802.11 b/g/n, 製品、ユーザー、包装、顧客、配合、配合レポート、周囲条件、計量、アリバイ・メモリー Profibus (DP SLAVE), 製品、ユーザー、包装、顧客、配合、配合レポート、周囲条件、計量、アリバイ・メモリー RS485, 製品、ユーザー、包装、顧客、配合、配合レポート、周囲条件、計量、アリバイ・メモリー PROFINET (RJ45), 製品、ユーザー、梱包、顧客、配合、配合報告書、周囲条件、計量、アリバイ・メモリー、管理報告書、平均タレ率 (4-20mA, 0-20mA, 0-10V) , 12IN / 12OUT (IN – 5-24 VDC, OUT – max 30 VDC, 0,5 ADC) |
| 電氣的パラメータ          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 電源                | 100 – 240 V AC 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 環境条件              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 動作温度              | -10 – +40 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 相対湿度              | 10% – 85% RH 温度における                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Additional fee for verification



## アクセサリ (Additional Fee)



RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)  
 トランスポンダー式カードリーダー  
 RS 232 ケーブル (はかり - ZEBRA プリンタ)  
 ネットワークケーブル (はかり - イーサネット)  
 AP2-3 電流ループユニット  
 ディスプレイ  
 RS 232、RS 485 ケーブル  
 IN/OUT ケーブル  
 バーコードスキャナ  
 ラベルプリンタ

スタンド、壁取り付けキット、取り付けブラケット  
 防振台  
 キーパッド、外部スイッチ  
 レシートプリンタ  
 F1 級分銅 - 調整室なしノブ型分銅、セット  
 USB cable (はかり - プリンタ)  
 追加計量プラットフォームモジュール  
 追加モジュール  
 RS 232 – USB コンバータ

# ソフトウェア (Additional Fee)

- E2R Weighing (計量) [WX-010-0099]
  - Audit Trail Reader (監査証跡) [WX-010-0186]
  - RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
  - Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]
- RAD Key [WX-010-0005]
  - Label Editor R02 [WX-010-0094]
  - R-Lab [WX-010-0080]
  - RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

## デバイスの寸法 幅x奥行x高さ



| Scale type | A1  | A2  | H      |
|------------|-----|-----|--------|
| HY10.C2.K  | 400 | 500 | 103 ±3 |
| HY10.C3.K  | 500 | 700 | 130 ±3 |
| HY10.F1.K  | 300 | 300 | 70 ±3  |

dimensions in mm