



More information on the website
mirror.radwag.com/de/info,w1,KRZ

Antivibrationstisch lackiert SAL/C



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Technische Daten

Konstruktion	
Konstruktion	pulverbeschichteter Stahl St3S
Wägebereich	40 kg
Physikalische Parameter	
Verpackungsgröße	820×711×816 mm
Nettogewicht	61 kg
Bruttogewicht	72,5 kg
Länge	770 mm
Breite	680 mm
Höhe	815±10 mm

Kompatibel mit

Feuchtebestimmer MA X7.IC.A
 Wägemodule MU YA
 Wägemodule MAS1
 Feuchtebestimmer MA 5Y

Wägemodule MPS
 Präzisionswaage C32.PM
 Feuchtebestimmer MA X7.A
 Feuchtebestimmer MA 5Y.IC

Abmessungen des Geräts

SAL/C

