



More information on the website
mirror.radwag.com/fr/info,w1,KRZ

SAL/C Table de laboratoire antivibratoire



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Paramètres Techniques

Construction	
Construction	acier pulvériséacier St3S
Load-bearing capacity	40 kg
Paramètres physiques	
Dimensions de colis	820×711×816 mm
Masse nette	61 kg
Masse brute	72,5 kg
Longueur	770 mm
Largeur	680 mm
Hauteur	815±10 mm

Compatible avec

Dessiccateur MA X7.IC.A
 Modules MUYA
 Modules MAS1
 Dessiccateur MA 5Y

Modules MPS
 Balance de précision C32.PM
 Dessiccateur MA X7.A
 Dessiccateur MA 5Y.IC

Dimensions d'appareil

SAL/C

