



SAL/C Table de laboratoire antivibratoire

WX-001-0076

More information on the website
mirror.radwag.com/fr/info,w1,KRZ



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Paramètres Techniques

Construction	
Construction	acier pulvériséacier St3S
Load-bearing capacity	40 kg
Paramètres physiques	
Dimensions de colis	820×711×816 mm
Masse nette	61 kg
Masse brute	72,5 kg
Longueur	770 mm
Largeur	680 mm
Hauteur	815±10 mm

Compatible avec (Additional Fee)

Dessiccateur MA X7.IC.A
 Modules MUYA
 Modules MAS1
 Dessiccateur MA 5Y

Modules MAS
 Modules MPS
 Balance de précision C32.PM
 Dessiccateur MA X7.A

Dessiccateurs MA X2.IC.A
Balance analytique AS X7
Balance de précision WLC X7
Dessiccateurs MA X2.A

Balance de précision PS X7
Dessiccateur MA 5Y.IC
Dessiccateur MA R
Balance analytique pour filtres XA 5Y.F

Dimensions d'appareil

SAL/C

