



More information on the website  
[mirror.radwag.com/fr/info,w1,KRZ](http://mirror.radwag.com/fr/info,w1,KRZ)

## SAL/C Table de laboratoire antivibratoire



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Paramètres Techniques

Construction	
Construction	acier pulvériséacier St3S
Load-bearing capacity	40 kg
Paramètres physiques	
Dimensions de colis	820×711×816 mm
Masse nette	61 kg
Masse brute	72,5 kg
Longueur	770 mm
Largeur	680 mm
Hauteur	815±10 mm

### Compatible avec

Dessiccateur MA X7.IC.A  
 Modules MUYA  
 Modules MAS1  
 Dessiccateur MA 5Y

Modules MPS  
 Balance de précision C32.PM  
 Dessiccateur MA X7.A  
 Dessiccateur MA 5Y.IC

## Dimensions d'appareil

SAL/C

