



More information on the website
mirror.radwag.com/it/info,w1,KRZ

Tavolo antivibrante SAL / C – con struttura in acciaio dolce

WX-001-0076



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Specifiche

Costruzione	
Costruzione	mild steel St3S
Load-bearing capacity	40 kg
Parametri fisici	
Dimensioni del pacco	820×711×816 mm
Peso net	61 kg
Peso lordo	72,5 kg
Lunghezza	770 mm
Larghezza	680 mm
Altezza	815±10 mm

Compatibile con (Additional Fee)

Termobilancia MA X7.IC.A
 Moduli MUYA
 Moduli MAST1

Moduli MAS
 Moduli MPS
 Bilancia di precisione C32.PM

Termobilancia MA 5Y
Termobilance MA X2.IC.A
AS X7 Bilancia analitica
Bilancia di precisione WLC X7
Termobilance MA X2.A

Termobilancia MA X7.A
Bilancia di precisione PS X7
Termobilancia MA 5Y.IC
Termobilancia MA R
Bilancia analitica per filtri XA 5Y.F

Device dimensions

SAL/C

