



More information on the website  
[mirror.radwag.com/it/info,w1,KRZ](http://mirror.radwag.com/it/info,w1,KRZ)

# Tavolo antivibrante SAL / C – con struttura in acciaio dolce SAL/C

WX-001-0076



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Specifiche

Costruzione	
Costruzione	mild steel St3S
Load-bearing capacity	40 kg
Parametri fisici	
Dimensioni del pacco L x P x A	820×711×816 mm
Peso net	61 kg
Peso lordo	72,5 kg
Lunghezza	770 mm
Larghezza	680 mm
Altezza	815±10 mm



## Compatibile con (Additional Fee)

Termobilancia MA X7.IC.A  
Termobilancia MA 5Y  
AS X7 Bilancia analitica  
Bilancia di precisione PS R2  
Bilancia di precisione WLC X7  
Bilancia di precisione C32.PM  
Termobilancia MA X7.A  
Termobilancia MA 5Y.IC

Termobilancia MA R  
Bilancia di precisione PS R2.H  
Bilancia analitica per filtri XA 5Y.F  
Bilancia di precisione PS X7  
Bilancia di precisione PS R1  
Bilancia analitica AS R2 PLUS  
Bilancia analitica AS R1 PLUS  
Moduli MAS.1.Y

## Device dimensions L x P x A

