

HX7.30.H2 多機能はかり

WP-122-0008





The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

機能



Dosing



Percent Weighing



Parts counting



Formulation



Replaceable unit



ALIBI Memory

データシート


計測パラメータ		
最大ひょう量 [Max]	30 kg	
最小荷重	200 g	
最小表示 [d]	10 g	
法定計量時の単位 [e]	10 g	
風袋範囲	-30 kg	
非検定用はかりの最大可読性(目量)	1 g	
OIMLクラス	III	
OIMLクラス	III	

物理的パラメータ

ディスプレイ 7" セル サンプル

物理的パラメータ			
計量皿寸法	250×300 mm		
梱包寸法 幅x奥行x高さ	310×560×490 mm		
正味重量	10,2 kg		
総重量	12,7 kg		
工事中			
保護クラス	IP 66 / 67 ステンレススチール, IP 66 / 67 円筒形		
キーパッド	カーボンファイバー		
工事中	いいえ AISI304		
計量皿の材質	いいえ AISI304		
通信インターフェース			
通信インターフェース	RS232, USB-A, 4IN, 40UT, Ethernet, Modbus RTU		
オプションのインターフェース	分		
電気的パラメータ			
電源	100 - 240 V AC 50/60 Hz		
消費電力 max.	25 W		
オプションの電源	12 – 24 V DC		
環境条件			
動作温度	-10 - +40 °C		
保管温度	-10 - +50 °C		
相対湿度	10% - 80% RH 温度における		
インジケータ	PUE HX7		
ボタンの数	22		
使用上の特徴			
プラットフォームの最大数	2		







アクセサリ (Additional Fee)


RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ) ローラーテーブル RS 232 ケーブル (はかり - ZEBRA プリンタ) 防振台 ディスプレイ 電源アダプタ RS 232、RS 485 ケーブル USB cable (はかり - プリンタ) IN/OUT ケーブル バーコードスキャナ ラベルプリンタ スタンド、壁取り付けキット、取り付けブラケット キーパッド、外部スイッチ USBアダプタ レシートプリンタ 追加計量プラットフォームモジュール RS 232 - USB コンバータ 追加モジュール

ソフトウェア (Additional Fee)


- E2R Weighing (計量) [WX-010-0099]
- Label Editor R02 [WX-010-0094]
- R-Lab [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]
- RAD Key [WX-010-0005]
- · Alibi Reader [WX-010-0114]
- Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]


デバイスの寸法 幅x奥行x高さ





	A1	A2	Н
HX7.H1	200	150	85±3
HX7.H2	250	300	103±3
HX7.H3	410	410	98±2
HX7.H4	500	500	155±5
HX7.H3/5	400	600	155±5
HX7.H5	600	600	155±5
HX7.H6	800	800	135±5





PUE HX7