



More information on the website
mirror.radwag.com/it/info,w1,L0Q

Basamento ad una cella di carico HX5.EX-1.30.H3/5

WW-006-0035



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funzioni



Labelling



Plus/Minus Control



Percent Weighing



Parts counting



Newton unit measurement



Statistics



GLP Procedures



Replaceable unit



ALIBI Memory

Specifiche

| Parametri metrologici | |
|---|--------|
| Portata massima [Max] | 30 kg |
| Portata minima [Min] | 200 g |
| Divisione [d] | 10 g |
| Intervallo di verifica della bilancia [e] | 10 g |
| Campo di tara | -30 kg |
| Classe OIML | III |

| Parametri fisici | |
|--------------------------------|--|
| Display | 5" graphic colour |
| Lunghezza del cavo | 2,5 m |
| Dimensione piatto | 400×600 mm |
| Dimensioni del pacco L x P x A | 490×680×450 mm |
| Costruzione | |
| Punteggio IP | IP 66 / 67 construction, IP 66 / 68 terminal |
| Certificazione ATEX | II 2G Ex ib IIB T4 Gb |
| Certificazione IECEx | Ex ib IIB T4 Gb |
| Costruzione | Stainless steel AISI304 |
| Materiale da pesata | Stainless steel AISI304 |
| Interfaccia di comunicazione | |
| Interfaccia | 2×RS232, RS485 |
| Parametri elettrici | |
| Alimentatore | 100 – 240 V AC 50/60 Hz |
| Massimo assorbimento elettrico | 15 W |
| Environmental conditions | |
| Ambiente di lavoro | -10 – +40 °C |
| Umidità relativa | 10% – 85% RH no condensation |
| Indicatore | PUE HX5.EX-1 |



Additional fee for verification



Accessori (Additional Fee)

Moduli di comunicazione

Alimentatore a sicurezza intrinseca per bilance EX per alimentare il misuratore PUE HX5.EX

Stampanti di ricevuta

Software (Additional Fee)

- E2R Weighing [WX-010-0099]
- Editore di etichette R02 [WX-010-0094]
- R-LAB [WX-010-0080]
- Software „Development Studio“ RADWAG [WX-010-0104]
- RAD Key [WX-010-0005]
- „Alibi Reader“ PC Software [WX-010-0114]
- Editore per sistemi di pesatura 2.1 [WX-010-0173]