



More information on the website  
[mirror.radwag.com/de/info,w1,L56](https://mirror.radwag.com/de/info,w1,L56)

# Multifunktions- Balkenwaage HX7.4P2.2000.C1

WP-229-0004



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funktionen



Dosing



Percent Weighing



Parts counting



Formulation



Replaceable unit



ALIBI Memory

## Technische Daten

| Messtechnische Parameter                       |          |
|------------------------------------------------|----------|
| Wägebereich [Max]                              | 2000 kg  |
| Min. Belastung                                 | 20 kg    |
| Ablesbarkeit [d]                               | 1 kg     |
| Eichwert [e]                                   | 1 kg     |
| Tarierbereich                                  | -2000 kg |
| Max Ablesbarkeit [d] bei nicht geeichter Waage | 1000 g   |
| OIML-Klasse                                    | III      |

| Physikalische Parameter          |                                                                                                                                                  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Display                          | 7" grafisch farbiger                                                                                                                             |
| Kabellänge                       | 3 m + 5 m                                                                                                                                        |
| Waagschale                       | 2 St. 2 m                                                                                                                                        |
| Abmessungen des Geräts B x T x H | 2000×120×105 mm                                                                                                                                  |
| Verpackungsgröße B x T x H       | 2200×400×670 mm                                                                                                                                  |
| Nettogewicht                     | 61,7 kg                                                                                                                                          |
| Bruttogewicht                    | 84,3 kg                                                                                                                                          |
| Konstruktion                     |                                                                                                                                                  |
| Schutzart                        | IP 65 Konstruktion, IP 67 Tensometer, IP 66 / 67 Terminal                                                                                        |
| Tastatur                         | membran                                                                                                                                          |
| Konstruktion                     | pulverbeschichteter Stahl St3S                                                                                                                   |
| Kommunikationsschnittstellen     |                                                                                                                                                  |
| Schnittstellen                   | RS232, USB-A, 4IN, 4OUT, Ethernet, Modbus RTU                                                                                                    |
| Optionale Schnittstellen         | USB (M12 4P), Ethernet, Modul RS485, Modul RS232, Modul Profibus (Dp SLAVE), PROFINET (RRJ45), EtherNet/IP (RRJ45), 12 IN, 12 OUT, 4-20mA, 0-10V |
| Elektrische Parameter            |                                                                                                                                                  |
| Stromversorgung                  | 100 – 240 V AC 50/60 Hz                                                                                                                          |
| Maximaler Leistungsaufnahme      | 25 W                                                                                                                                             |
| Optionale Stromversorgung        | 12 – 24 V DC                                                                                                                                     |
| Umgebungsbedingungen             |                                                                                                                                                  |
| Umgebungstemperatur              | -10 – +40 °C                                                                                                                                     |
| Lagertemperatur                  | -10 – +50 °C                                                                                                                                     |
| Relative Luftfeuchtigkeit        | 10% – 80% RH ohne Kondensation                                                                                                                   |
| Messgerät                        | PUE HX7                                                                                                                                          |
| Anzahl von Tasten                | 22                                                                                                                                               |
| Besonderheiten                   |                                                                                                                                                  |
| Max. Anzahl der Plattformen      | 2                                                                                                                                                |



Additional fee for verification



## Zubehör (Additional Fee)

Ausgang der Stromschnittstelle AP2-4  
 Kabel RS 232 (Waage – Drucker)  
 Kabel RS 232 (Waage – Drucker ZEBRA)  
 Displays  
 Netzteile  
 Kabel RS 232, RS 485  
 USB-Kabel (Waage – Drucker)  
 E/A Kabel  
 Barcode-Scanner

Etikettendrucker  
 Wandhalterung, Stativ  
 Tastaturen, Taster  
 USB-Adapter  
 Thermische Drucker  
 Modul für zusätzliche Wägeplattformen  
 Konverter RS 232 – USB  
 Zusätzliche Module

# Software (Additional Fee)

- E2R Wägung [WX-010-0099]
  - Etiketten-Editor R02 [WX-010-0094]
  - RLAB [WX-010-0080]
  - RADWAG Development Studio [WX-010-0104]
- RAD Key [WX-010-0005]
  - Alibi Reader [WX-010-0114]
  - Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]

## Abmessungen des Geräts B x T x H

