



More information on the website  
[mirror.radwag.com/de/info,w1,L5U](http://mirror.radwag.com/de/info,w1,L5U)

# PM02.EX-1-2 eigensicheres Netzteil für EX-Waage

WX-004-0257



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Technische Daten

Physikalische Parameter	
Kabellänge	3 m
Abmessungen des Geräts B x T x H	216×174×64 mm
Konstruktion	
Schutzart	IP 66 / 68
Zertifizierung ATEX	II 2G Ex eb mb [ib] IIC T4 Gb II 2D Ex tb [ib] IIIC T70°C Db
Gehäuse	Edelstahl
Arbeit in Zonen	1, 2 (Gas); 21, 22 (Staub)
Elektrische Parameter	
Stromversorgung	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Maximaler Leistungsaufnahme	15 W
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	-20 – +40 °C
Lagertemperatur	-20 – +60 °C

## Umgebungsbedingungen

Relative Luftfeuchtigkeit

10% – 85% RH ohne Kondensation






## Kompatibel mit (Additional Fee)

HRP EX.H Edelstahl Wägeplattformen  
HRP pulverbeschichtete Wägeplattformen

HRP.H Edelstahl Wägeplattformen  
HRP EX pulverbeschichtete Wägeplattformen

## Abmessungen des Geräts B x T x H



PM01.EX