

## PM02.EX-1-2 fuente de alimentación con seguridad intrínseca para balanzas EX WX-004-0257





The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## **Datos tecnicos**


| Paramètros físicos                  |   |
|-------------------------------------|---|
| Longitud del cable                  | 3 m   |
| Dimensiones de aparato An x Pr x Al | 216×174×64 mm   |
| Construcción                        |   |
| Grado de protección                 | IP 66 / 68  |
| Certificación ATEX                  | II 2G Ex eb mb [ib] IIC T4 Gb<br>II 2D Ex tb [ib] IIIC T70°C Db |
| Chasis                              | Acero inoxidable  |
| Trabajando en zonas                 | 1, 2 (gases); 21, 22 (polvos)                                   |
| Parámetros electricos               |   |
| Alimentacion                        | 100 - 240 V AC 50/60 Hz   |
| Consumo máximo de potencia          | 15 W  |
| Condiciones ambientales             |   |
| Temperatura de trabajo              | -20 - +40 °C  |
| Temperatura de almacenamiento       | -20 - +60 °C  |





## Trabaja con (Additional Fee)

Plataformas de acero inoxidable HRP EX.H Plataformas pintadas de polvo HRP Plataformas de acero inoxidable HRP.H Plataformas pintadas de polvo HRP EX

## Dimensiones de aparato An x Pr x Al







PM01.EX