



More information on the website  
[mirror.radwag.com/es/info,w1,L5U](http://mirror.radwag.com/es/info,w1,L5U)

# PM02.EX-1-2 fuente de alimentación con seguridad intrínseca para balanzas EX

WX-004-0257



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Datos técnicos

Parámetros físicos	
Longitud del cable	3 m
Dimensiones de aparato An x Pr x Al	216×174×64 mm
Construcción	
Grado de protección	IP 66 / 68
Certificación ATEX	II 2G Ex eb mb [ib] IIC T4 Gb II 2D Ex tb [ib] IIIC T70°C Db
Chasis	Acero inoxidable
Trabajando en zonas	1, 2 (gases); 21, 22 (polvos)
Parámetros electricos	
Alimentación	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Consumo máximo de potencia	15 W
Condiciones ambientales	
Temperatura de trabajo	-20 – +40 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 – +60 °C

## Condiciones ambientales

Humedad relativa de aire

10% – 85% RH sin condensación






## Trabaja con (Additional Fee)

Plataformas de acero inoxidable HRP EX.H  
Plataformas pintadas de polvo HRP

Plataformas de acero inoxidable HRP.H  
Plataformas pintadas de polvo HRP EX

## Dimensiones de aparato An x Pr x Al



PM01.EX