



## PM02.EX-1-2 fuente de alimentación con seguridad intrínseca para balanzas EX



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Datos técnicos

Parámetros físicos	
Longitud del cable	3 m
Dimensiones de aparato	216×174×64 mm
Construcción	
Grado de protección	IP 66 / 68
Chasis	Acero inoxidable
Certificación ATEX	II 2G Ex eb mb [ib] IIC T4 Gb II 2D Ex tb [ib] IIIC T70°C Db
Trabajando en zonas	1, 2 (gases); 21, 22 (polvos)
Parámetros eléctricos	
Alimentación	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Consumo máximo de potencia	15 W
Condiciones ambientales	
Temperatura de trabajo	-20 – +40 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 – +60 °C
Humedad relativa de aire	10% – 85% RH sin condensación






## Trabaja con

Plataformas de acero inoxidable HRP EX.H  
Plataformas pintadas de polvo HRP

Plataformas de acero inoxidable HRP.H  
Plataformas pintadas de polvo HRP EX

## Dimensiones de aparato



PM01.EX