



More information on the website
mirror.radwag.com/es/info,w1,L5U

PM02.EX-1-2 fuente de alimentación con seguridad intrínseca para balanzas EX

WX-004-0257



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Datos tecnicos

Paramètros físicos	
Longitud del cable	3 m
Dimensiones de aparato An x Pr x Al	216×174×64 mm
Construcción	
Grado de protección	IP 66 / 68
Certificación ATEX	II 2G Ex eb mb [ib] IIC T4 Gb II 2D Ex tb [ib] IIIC T70°C Db
Chasis	Acero inoxidable
Trabajando en zonas	1, 2 (gases); 21, 22 (polvos)
Parámetros electricos	
Alimentacion	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Consumo máximo de potencia	15 W
Condiciones ambientales	
Temperatura de trabajo	-20 – +40 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 – +60 °C

Condiciones ambientales

Humedad relativa de aire

10% – 85% RH sin condensación






Trabaja con (Additional Fee)

Plataformas de acero inoxidable HRP EX.H
Plataformas pintadas de polvo HRP

Plataformas de acero inoxidable HRP.H
Plataformas pintadas de polvo HRP EX

Dimensiones de aparato An x Pr x Al



PM01.EX