

L'alimentateur à sécurité intrinsèque PM02.EX-1-2 pour la balance EX

More information on the website mirror.radwag.com/fr/info,w1,L5U

WX-004-0257



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Paramètres Techniques


Paramètres physiques	
Longueur de câble	3 m
Dimensions d'appareil L x P x H	216×174×64 mm
Construction	
Degré de protection	IP 66 / 68
Certification ATEX	II 2G Ex eb mb [ib] IIC T4 Gb II 2D Ex tb [ib] IIIC T70°C Db
Boîtier	Acier inoxydable
Travailler dans des zones	1, 2 (gases); 21, 22 (poussières)
Travailler dans des zones Paramètres électriques	1, 2 (gases); 21, 22 (poussières)
	1, 2 (gases); 21, 22 (poussières) 100 - 240 V AC 50/60 Hz
Paramètres électriques	
Paramètres électriques Alimentation	100 - 240 V AC 50/60 Hz
Paramètres électriques Alimentation Prise de courant maximale	100 - 240 V AC 50/60 Hz





Compatible avec (Additional Fee)

Plates-formes inoxydables HRP EX.H Platesformes pulvérisées HRP Platesformes inoxydables HRP.H Plates-formes pulvérisées HRP EX

Dimensions d'appareil L x P x H







PM01.EX