

## PM02.EX-1-2 防爆電源 - EXスケール用

WX-004-0257





The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## データシート


物理的パラメータ	
ケーブル長	3 m
デバイスの寸法 幅x奥行x高さ	216×174×64 mm
工事中	
保護クラス	IP 66 / 68
ATEX認証	II 2G Ex eb mb [ib] IIC T4 Gb II 2D Ex tb [ib] IIIC T70°C Db
ハウジング	いいえ
ゾーンでの作業	1,2(風袋);21,22(石)
電気的パラメータ	
電源	100 - 240 V AC 50/60 Hz
消費電力 max.	15 W
環境条件	
動作温度	-20 - +40 °C
保管温度	-20 - +60 °C
相対湿度	10% - 85% RH 温度における





## 互換性あり (Additional Fee)

ステンレス製HRP EX.Hプラットフォーム HRP プラットフォームスケール 高ひょう量モデル ステンレス製HRP.Hプラットフォーム HRP EX プラットフォームスケール 高ひょう量モデル

## デバイスの寸法 幅x奥行x高さ







PM01.EX